






Bezeichnung: <i>Description:</i>	ZFM 407 - FluDi	<i>ZFM 407 - FluDi</i>
Bestellnummer: <i>Order No.:</i>	269305 – 6000 . 126	
Typ:	Fluchtungsdistanzmessgerät	<i>Alignment distance measurement</i>
Aufgabe: <i>Task:</i>	simultane Messung: Lageabweichung in X / Y Distanzmessung bis 40m Geradheit Ebenheit Parallelität Rechtwinklingkeit	<i>Simultaneous measurement Position deviation X / Y Distance position (up to) 40m Straightness Flatness Parallelism Squareness</i>
Kurzbezeichnung: <i>Short term:</i>	407	
Gewicht: [g] <i>Weight:</i>	-	
Erweiterte Spezifikationen: <i>Ext. specifications:</i>	Spannungsversorgung via USB <i>power supply via USB</i>	
Distanzmessung (Laser): <i>Distance measuring (laser):</i>	Laser Klasse 2; 650nm; <1mW <i>laser class 2, 650nm; <1mW</i>	
Auflösung (Distanzlaser): <i>Resolution (distance laser):</i>	1mm	
Genauigkeit (Distanzlaser): <i>Measurement accuracy (distance laser):</i>	+/-2mm	
Messrate (Distanzlaser): <i>Measuring rate (distance laser):</i>	10 Hz	
Fluchtung (Laser): <i>Alignment measuring (laser):</i>	Laser Klasse 2; 650nm; <1mW <i>laser class 2, 650nm; <1mW</i>	
Auflösung (Fluchtungs-laser) intern: <i>Resolution (alignment laser) internal:</i>	0,1 µm X/Y (realtime)	
Genauigkeit (Fluchtungs-laser): <i>Measurement accuracy (alignment laser):</i>	1 µm (0 ... 15 m) realtime 10 µm (15... 40m) realtime	
Messbereich (Fluchtungs-laser) – X/ Y: <i>Measurement (alignment laser) – X/Y:</i>	+/- 5 mm	

Datentransfer: <i>Data transfer:</i>		Bluetooth / USB Remote /control																									
Fotorealistische Aufnahme: <i>Picture:</i>																											
Zeichnung: <i>Drawing:</i>	 <table><tr><th>POS-NR. <i>Pos. Nr.</i></th><th>BENENNUNG <i>Order no.:</i></th><th>BESCHREIBUNG <i>Name</i></th><th>MENGE <i>Quantity:</i></th></tr><tr><td>1</td><td>269305 - 6000 . 124</td><td>ZFM 407 - FluDi Sendemodul ZFM 407 - FluDi transmitter modul</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>269305 - 6000 . 125</td><td>ZFM 407 - FluDi Empfangsmodul ZFM 407 - FluDi receiver modul</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>269305 - 6001 . 025</td><td>Kipphalter 526 Tilttable holder 526</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>000000 - 5001 . 171</td><td>Bluetooth Trigger</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>269305 - 6000 . 224</td><td>Dynamic - ARS (FluDI Auswertesoftware) Dynamic - ARS (FluDI evaluation software)</td><td>1</td></tr></table>			POS-NR. <i>Pos. Nr.</i>	BENENNUNG <i>Order no.:</i>	BESCHREIBUNG <i>Name</i>	MENGE <i>Quantity:</i>	1	269305 - 6000 . 124	ZFM 407 - FluDi Sendemodul ZFM 407 - FluDi transmitter modul	1	2	269305 - 6000 . 125	ZFM 407 - FluDi Empfangsmodul ZFM 407 - FluDi receiver modul	1	3	269305 - 6001 . 025	Kipphalter 526 Tilttable holder 526	1	4	000000 - 5001 . 171	Bluetooth Trigger	1	5	269305 - 6000 . 224	Dynamic - ARS (FluDI Auswertesoftware) Dynamic - ARS (FluDI evaluation software)	1
POS-NR. <i>Pos. Nr.</i>	BENENNUNG <i>Order no.:</i>	BESCHREIBUNG <i>Name</i>	MENGE <i>Quantity:</i>																								
1	269305 - 6000 . 124	ZFM 407 - FluDi Sendemodul ZFM 407 - FluDi transmitter modul	1																								
2	269305 - 6000 . 125	ZFM 407 - FluDi Empfangsmodul ZFM 407 - FluDi receiver modul	1																								
3	269305 - 6001 . 025	Kipphalter 526 Tilttable holder 526	1																								
4	000000 - 5001 . 171	Bluetooth Trigger	1																								
5	269305 - 6000 . 224	Dynamic - ARS (FluDI Auswertesoftware) Dynamic - ARS (FluDI evaluation software)	1																								



Software -
Bildschirmabzug:
Software -
screenshot:



Erweitertes
Zubehör:
Advanced
accessories:

BENENNUNG Order no.:	BESCHREIBUNG Name
260297 – 9900 . 328	Säule 200 Rod 200
260298 – 3000 . 128	Magnetfuß 506 Magnetic base 506